

Klemsan®

СЕРИЯ РYKM

МИНИКЛЕММЫ

РYKM 2,5

Ширина: 5 мм

■ 307 399

■ 307 390



Новинка

РYKM 2,5 T

Ширина: 5 мм

■ 336 430

Новинка



Технические данные		Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2 / 60998-2-2)		800 V ~ / 24 A / 2,5 мм ²			- V ~ / - A / 2,5 мм ²		
UL / CSA							
Подключаемые Провода							
Одножильный / Многожильный		0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 4 мм ²			0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 4 мм ²		
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником		22 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²			22 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²		
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания		10 мм / ...			10 мм / ...		
Данные Для Заказа		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
Полиамид 6.6		Серый	РYKM 2,5	307 399	50		
		Зеленый - Желтый				РYKM 2,5 T	336 430 50
Торцевая Крышка		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
		Серый	РYKM NPP1	446 589	25		
		Серый	РYKM NPP2	446 599	25		
		Зеленый - Желтый				РYKM NPP1	446 582 T 25
		Зеленый - Желтый				РYKM NPP2	446 592 T 25
Технические данные							
• Подключаемые максимальные сечения Максимальный ток нагрузки		0.2 - 4 мм ² / 4мм ² -32 A			0.2 - 4 мм ² / -		
• Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения		8 kV / 3			8 kV / 3		
• Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1		1 / A 3			1 / A 3		
• Степень защиты / Частичная изоляция		IP 20 / -			IP 20 / PE		
Маркировка Клемм							
		Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.		

• Смотрите страницу 143 для подбора отвёртки.

**Используется с Клеммами**

307 009	PYK 1,5
307 109	PYK 2,5
307 119	PYK 4
307 229	PYK 4 E
307 169	PYK 2,5 A
307 219	PYK 2,5 CCA
307 389	PYK 2,5 C
307 439	PYK 2,5 E

Тестовые вилки PYK TEST сокращают время для проверки и контроля соединений могут маркироваться стандартной маркировкой и маркировочными полосками напечатанными на термопринтерах. Сгруппированные Тестовые вилки PYK TEST могут использоваться вместе с клеммами PYK 2,5. Когда к тестовым вилкам добавляется торцевая крышка они могут использоваться с клеммами PYK 4.

